



Belső csillag kulcsnyílású, süllyesztett fejű csavar DIN ≈7991 Rozsdamentes acél A2 M5X20

Cikkszám	51047.050.020
Márka	-
UBB	500571713295
UNSPSC	31161518
EAN	8715494109413
csom. 500	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M5
Hossz	20 mm
Behajtási tulajdonságok	Hat-karéjos
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

DIN	≈7991
ISO	≈10642

Info	A kedvezőtlen fejkiképzés révén, ezeknek a kötőelemeknek csökkentett a terhelhetősége. Amennyiben az acél kötőelemeknek (pl.: 8.8 / 10.9 / 12.9) csökkentett a terhelhetősége, az egy 0-val van jelölve az anyagosztály előtt. Például: 8.8 → 08.8, 10.9 → 010.9, 12.9 → 012.9. Rozsdamentes
------	--

acél kötőelemek
esetében a
csökkentett
terhelhetőség
jelölése az
anyagosztály
mellőzése. Például:
A2-70 → A2.Néhány
esetben a régi és az
új jelölés is szerepel
együtt egymás mellett.

Műszaki specifikációk

b (min.)	16
d-D	M5
dk	10
k (max.)	2.8
L (mm)	20
P	0.8
Kulcsnyílás	25
α	90

Műszaki rajz

