



Hatlapú belső kulcsnyílású, süllyesztett fejű csavar ISO 10642 Rozsdamentes acél A2 M2,5X4

Cikkszám	51060.025.004
Márka	-
UBB	500696155869
UNSPSC	31161518
EAN	8715492026286
csom. 1000	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M2.5
Hossz	4 mm
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú bemélyedés
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

ISO	10642
-----	-------

Info	Minden méret irányadó érték, gyártónként eltérhet. A kedvezőtlen fejkiképzés révén, ezeknek a kötélemeknek csökkentett a terhelhetősége. Amennyiben az acél kötélemeknek (pl.: 8.8 / 10.9 / 12.9) csökkentett a terhelhetősége, az egy 0-val van jelölve az anyagosztály
------	--

előtt. Például: 8.8
 → 08.8, 10.9 →
 010.9, 12.9 →
 012.9. Rozsdamentes
 acél kötőelemek
 esetében a
 csökkentett
 terhelhetőség
 jelölése az
 anyagosztály
 mellőzése. Például:
 A2-70 → A2. Néhány
 esetben a régi és az
 új jelölés is szerepel
 egymás mellett.

Műszaki specifikációk

d-D	M2.5
dk (max.)	5.08
Tővigmenetes L ≤	25
k (max.)	1.69
L (mm)	4
P	0.45
s	1.5
α	90

Műszaki rajz

