



Hatlapú belső kulcsnyílású, süllyesztett fejű csavar ISO 10642 Rozsdamentes acél A2 M6X50

Cikkszám	51060.060.050
Márka	-
UBB	950351799776
UNSPSC	31161518
EAN	8715492265029
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M6
Hossz	50 mm
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú bemélyedés
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

ISO	10642
-----	-------

Info	Minden méret irányadó érték, gyártónként eltérhet. A kedvezőtlen fejkiképzés révén, ezeknek a kötélemeknek csökkentett a terhelhetősége. Amennyiben az acél kötélemeknek (pl.: 8.8 / 10.9 / 12.9) csökkentett a terhelhetősége, az egy 0-val van jelölve az anyagosztály
------	--

előtt. Például: 8.8
 → 08.8, 10.9 →
 010.9, 12.9 →
 012.9. Rozsdamentes
 acél kötőelemek
 esetében a
 csökkentett
 terhelhetőség
 jelölése az
 anyagosztály
 mellőzése. Például:
 A2-70 → A2. Néhány
 esetben a régi és az
 új jelölés is szerepel
 egymás mellett.

Műszaki specifikációk

b (min.)	24
d-D	M6
dk (max.)	12.16
Tővigmenetes L ≤	35
k (max.)	3.72
L (mm)	50
P	1
s	4
α	90

Műszaki rajz

