



Hornyolt hengeres csavaranya DIN 546 Rozsdamentes acél A1 M10

Cikkszám	51098.100.001
Márka	-
UBB	500512296442
UNSPSC	31161727
EAN	8715494274890
csom. 50	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M10
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A1
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

DIN	546
-----	-----

Műszaki specifikációk

d-D	M10
dk	18
m	8
n	3.5
P	1.5

Műszaki rajz

