



## Hornyos sülyesztett fejű csavar DIN 963 Rozsdamentes acél A2 70 M3X8

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| Cikkszám  | 51110.030.008            |
| Márka     | -                        |
| UBB       | 950353246727             |
| UNSPSC    | 31161504                 |
| EAN       | 8715492269195            |
| csom. 500 | Csak bontatlan csomagban |

### Műszaki adatok

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Átmérő                   | M3                 |
| Hossz                    | 8 mm               |
| Osztály                  | 70                 |
| Behajtási tulajdonságok  | Horonnyal ellátott |
| Fej alak                 | Sülyesztett fej    |
| Anyag                    | Rozsdamentes acél  |
| Anyag, műszaki jellemzők | A2                 |
| Menetek                  | Metrikus menet     |

### Szabványok

|      |           |
|------|-----------|
| ISO  | ≈2009     |
| NEN  | ≈2370     |
| DIN  | 963       |
| BS   | ≈4183     |
| NF   | ≈E25-123  |
| ASME | ≈B18.6.7M |

### Műszaki specifikációk

|                      |      |
|----------------------|------|
| d-D                  | M3   |
| Thread length (min.) | 19   |
| dk (max.)            | 5.6  |
| Tővigmenetes L ≤     | 22   |
| k (max.)             | 1.65 |
| L (mm)               | 8    |
| n                    | 0.8  |
| P                    | 0.5  |
| t (min.)             | 0.6  |

### Műszaki rajz

