

Hornyos sülyesztett fejű csavar DIN 963 Rozsdamentes acél A2 70 M4X45



Cikkszám	51110.040.045
Márka	-
UBB	950353571363
UNSPSC	31161504
EAN	8715492269409
csom. 500	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M4
Hossz	45 mm
Osztály	70
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Sülyesztett fej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

BS	≈4183
DIN	963
ISO	≈2009
NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123

Műszaki specifikációk

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
Tővigmenetes L ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	45
n	1
P	0.7
t (min.)	0.8

Műszaki rajz

