

Hornyos sülyesztett fejű csavar DIN 963 Rozsdamentes acél A2 70 M4X50



Cikkszám	51110.040.050
Márka	-
UBB	950353248541
UNSPSC	31161504
EAN	8715492269416
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M4
Hossz	50 mm
Osztály	70
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Sülyesztett fej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

NF	≈E25-123
ISO	≈2009
BS	≈4183
NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M
DIN	963

Műszaki specifikációk

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
Tővigmenetes L ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	50
n	1
P	0.7
t (min.)	0.8

Műszaki rajz

