

Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Rozsdamentes acél A2 70 M5X20



Cikkszám	51110.050.020
Márka	-
UBB	950353249127
UNSPSC	31161504
EAN	8715492269508
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M5
Hossz	20 mm
Osztály	70
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

NEN	≈2370
ISO	≈2009
DIN	963
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123

Műszaki specifikációk

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
Tővigmenetes L ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	20
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1

Műszaki rajz

