

Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Rozsdamentes acél A2 70 M5X90



Cikkszám	51110.050.090
Márka	-
UBB	500571317378
UNSPSC	31161504
EAN	8715494116398
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M5
Hossz	90 mm
Osztály	70
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

NF	≈E25-123
ISO	≈2009
DIN	963
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
NEN	≈2370

Műszaki specifikációk

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
Tővigmenetes L ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	90
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1

Műszaki rajz

