



Hornyos sülyesztett fejű csavar DIN 963 A Rozsdamentes acél A2 Nagy Csomagolás M6X40

Cikkszám	51110.060.040
Márka	-
UBB	950353251099
UNSPSC	31161504
EAN	8715492269720
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M6
Hossz	40 mm
Osztály	70
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Sülyesztett fej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

NF	≈E25-123
NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009
BS	≈4183
DIN	963

Műszaki specifikációk

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
Tővigmenetes L ≤	35
k (max.)	3
L (mm)	40
n	1.6
P	1
t (min.)	1.2

Műszaki rajz

