

Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Rozsdamentes acél A2 70 M8X20



Cikkszám	51110.080.020
Márka	-
UBB	950353252089
UNSPSC	31161504
EAN	8715492269836
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M8
Hossz	20 mm
Osztály	70
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
ISO	≈2009
NEN	≈2370
DIN	963
NF	≈E25-123

Műszaki specifikációk

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk (max.)	14.5
Tővigmenetes L ≤	40
k (max.)	4
L (mm)	20
n	2
P	1.25
t (min.)	1.6

Műszaki rajz

