



Hornyos sülyesztett fejű csavar DIN 963 Rozsdamentes acél A2 70 M8X120

Cikkszám	51110.080.120
Márka	-
UBB	500571318368
UNSPSC	31161504
EAN	8715494116497
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M8
Hossz	120 mm
Osztály	70
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Sülyesztett fej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009
NF	≈E25-123
NEN	≈2370
DIN	963
BS	≈4183

Műszaki specifikációk

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk (max.)	14.5
Tővigmenetes L ≤	40
k (max.)	4
L (mm)	120
n	2
P	1.25
t (min.)	1.6

Műszaki rajz

