



Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Rozsdamentes acél A2 70 Small pack M3X30

Cikkszám	51111.030.030
Márka	-
UBB	951353514841
UNSPSC	31161504
EAN	8715492270443
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M3
Hossz	30 mm
Osztály	70
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Menetek	Metrikus menet
Info	Small pack

Szabványok

NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
ISO	≈2009
NEN	≈2370
DIN	963

Műszaki specifikációk

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
Tővigmenetes L ≤	22
k (max.)	1.65
L (mm)	30
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.6

Műszaki rajz

