



Hornyos hengeres fejű csavar DIN 84 Rozsdamentes acél A2 70 M1X3

Cikkszám	51120.010.003
Márka	-
UBB	950353254556
UNSPSC	31161504
EAN	8715492270542
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M1
Hossz	3 mm
Osztály	70
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Trapézfej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

NEN	≈1602
ISO	≈1207
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
NF	≈E25-127
DIN	84

Műszaki specifikációk

d-D	M1
Thread length (min.)	25
dk (max.)	2
Tővigmenetes L ≤	30
k (max.)	0.7
L (mm)	3
n	0.25
P	0.25
t (min.)	0.25

Műszaki rajz