



Hornyos hengeres fejű csavar DIN 84 Rozsdamentes acél A2 70 M1,4X4

Cikkszám	51120.014.004
Márka	-
UBB	500571321073
UNSPSC	31161504
EAN	8715494118996
csom. 1000	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M1.4
Hossz	4 mm
Osztály	70
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Trapézfej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

DIN	84
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈1207
BS	≈4183
NEN	≈1602
NF	≈E25-127

Műszaki specifikációk

d-D	M1.4
Thread length (min.)	25
dk (max.)	2.6
Tővigmenetes L ≤	30
k (max.)	0.9
L (mm)	4
n	0.3
P	0.3
t (min.)	0.4

Műszaki rajz