



Hornyos hengeres fejű csavar DIN 84 Rozsdamentes acél A2 70 M1,7X3

Cikkszám	51120.017.003
Márka	-
UBB	500571321495
UNSPSC	31161504
EAN	8715494119030
csom. 1000	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M1.7
Hossz	3 mm
Osztály	70
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Trapézfej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-127
ISO	≈1207
DIN	84
NEN	≈1602
BS	≈4183

Műszaki specifikációk

d-D	M1.7
Thread length (min.)	25
dk (max.)	3.4
Tővigmenetes L ≤	30
k (max.)	1.2
L (mm)	3
n	0.4
P	0.35
t (min.)	0.45

Műszaki rajz