



Hornyos hengeres fejű csavar DIN 84 Rozsdamentes acél A2 70 M2,5X12

Cikkszám	51120.025.012
Márka	-
UBB	950353257526
UNSPSC	31161504
EAN	8715492270993
csom. 500	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M2.5
Hossz	12 mm
Osztály	70
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Trapézfej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

DIN	84
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈1602
ISO	≈1207
NF	≈E25-127
BS	≈4183

Műszaki specifikációk

d-D	M2.5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	4.5
Tővigmenetes L ≤	30
k (max.)	1.6
L (mm)	12
n	0.6
P	0.45
t (min.)	0.7

Műszaki rajz