



Hornyos hengeres fejű csavar DIN 84 Rozsdamentes acél A2 70 M3,5X5

Cikkszám	51120.035.005
Márka	-
UBB	500571322147
UNSPSC	31161504
EAN	8715494119108
csom. 500	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M3.5
Hossz	5 mm
Osztály	70
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Trapézfej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

DIN	84
BS	≈4183
NEN	≈1602
ISO	≈1207
NF	≈E25-127
ASME	≈B18.6.7M

Műszaki specifikációk

d-D	M3.5
Thread length (min.)	38
dk (max.)	6
Tővigmenetes L ≤	40
k (max.)	2.4
L (mm)	5
n	1
P	0.6
t (min.)	1

Műszaki rajz