



Hornyos hengeres fejű csavar DIN 84 Rozsdamentes acél A2 70 M3,5X30

Cikkszám	51120.035.030
Márka	-
UBB	950353460229
UNSPSC	31161504
EAN	8715492271365
csom. 500	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M3.5
Hossz	30 mm
Osztály	70
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Trapézfej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

DIN	84
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈1602
ISO	≈1207
BS	≈4183
NF	≈E25-127

Műszaki specifikációk

d-D	M3.5
Thread length (min.)	38
dk (max.)	6
Tővigmenetes L ≤	40
k (max.)	2.4
L (mm)	30
n	1
P	0.6
t (min.)	1

Műszaki rajz