



Hornyos hengeres fejű csavar DIN 84 Rozsdamentes acél A2 70 M5X70

Cikkszám	51120.050.070
Márka	-
UBB	950353261809
UNSPSC	31161504
EAN	8715492271815
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M5
Hossz	70 mm
Osztály	70
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Trapézfej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

DIN	84
ISO	≈1207
NF	≈E25-127
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
NEN	≈1602

Műszaki specifikációk

d-D	M5
Thread length (min.)	38
dk (max.)	8.5
Tővigmenetes L ≤	40
k (max.)	3.3
L (mm)	70
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1.3

Műszaki rajz