



Slotted cheese head screw, small pack DIN 84 Rozsdamentes acél A2 70 M3X30

Cikkszám	51121.030.030
Márka	-
UBB	951353518727
UNSPSC	31161504
EAN	8715492272645
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M3
Hossz	30 mm
Osztály	70
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Trapézfej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Menetek	Metrikus menet
Info	small pack

Szabványok

BS	≈4183
NEN	≈1602
NF	≈E25-127
ISO	≈1207
ASME	≈B18.6.7M
DIN	84

Műszaki specifikációk

d-D	M3
Thread length (min.)	25
dk (max.)	5.5
Tövigmenetes L ≤	30
k (max.)	2
L (mm)	30
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.85

Műszaki rajz