



Hexalobular socket head cap screw ISO 14580 Rozsdamentes acél A2 50 M2X3

Cikkszám	51122.020.003
Márka	-
UBB	500571830438
UNSPSC	31161501
EAN	8715494099660
csom. 1000	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M2
Hossz	3 mm
Osztály	50
Behajtási tulajdonságok	Hat-karéjos
Fej alak	Lapos fej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

ISO	14580
-----	-------

Műszaki specifikációk

b (min.)	25
d-D	M2
dk (max.)	3.8
k (max.)	1.55
L (mm)	3
P	0.4
Kulcsnyílás	6

Műszaki rajz

