



Hexalobular socket head cap screw ISO 14580 Rozsdamentes acél A2 50 M5X10

Cikkszám	51122.050.010
Márka	-
UBB	500571833572
UNSPSC	31161501
EAN	8715494113168
csom. 500	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M5
Hossz	10 mm
Osztály	50
Behajtási tulajdonságok	Hat-karéjos
Fej alak	Lapos fej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

ISO	14580
-----	-------

Műszaki specifikációk

b (min.)	38
d-D	M5
dk (max.)	8.5
k (max.)	3.65
L (mm)	10
P	0.8
Kulcsnyílás	25

Műszaki rajz

