



Kereszthornyos süllyesztett fejű csavar, Pozidriv DIN 965 A-Z Rozsdamentes acél A2 M4X5

Cikkszám	51302.040.005
Márka	-
UBB	951353119831
UNSPSC	31161504
EAN	8715492282200
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M4
Hossz	5 mm
Osztály	70
Behajtási tulajdonságok	Pozidriv
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

ISO	≈7046-1
DIN	965
NF	≈E25-119-1

Műszaki specifikációk

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
Tővigmenetes L ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	5
Kereszthornyok száma	2
P	0.7

Műszaki rajz

