

Sülly.fejű menetnyomó csavar, PZ Rozsdamentes acél A2 M2,5X6



Cikkszám	51331.025.006
Márka	-
UBB	500571838290
UNSPSC	31162400
EAN	8715494113632
csom. 1000	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M2.5
Hossz	6 mm
Behajtási tulajdonságok	Pozidriv
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

DIN	≈7500-1-NE Z
-----	--------------

Műszaki specifikációk

d-D	M2.5
dk (max.)	4.7
k (max.)	1.5
L (mm)	6
Kereszthornyok száma	1
P	0.45

Műszaki rajz

