

Hasított illesztőszeg, nagy terhelésre, A2 DIN ≈1481 Stainless spring steel 3,5X40MM



Cikkszám	51428.035.040
Márka	-
UBB	500635839474
UNSPSC	31163201
EAN	8717077785748
csom. 1000	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

d (nom.)	3.5
Átmérő (mm)	3.5
Hosszúság (L) (mm)	40
Megjegyzések	Az ausztenites acél típus a gyártó legjobb belátása szerinti, és a DIN 267-11 szabványban megadott acélfajtáktól függően változhat. A d (nom.) furatátmérőhöz a H12 tolerancia mező ajánlott. 30°-ban lesarkított él mindkét oldalon 6mm méretig bezárólag, a 6mm méret fölötti illesztőszegek egy oldalon 15°-ban lesarkított éllel rendelkeznek.

Szabványok

ISO	≈8752
NEN	≈2458
BS	≈7060
DIN	≈1481

Műszaki specifikációk

a	0,6
d ₁ (max.)	4
d ₁ (min.)	3.8

Műszaki rajz

$d_2 \approx$

2.3

s

0,75

SETTING THE STANDARD
IN FASTENING SOLUTIONS

