

Hasított illesztőszeg, nagy terhelésre, A2 DIN ≈1481 Stainless spring steel 4X4MM



Cikkszám	51428.040.004
Márka	-
UBB	500635839540
UNSPSC	31163201
EAN	8717077785755
csom. 500	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

d (nom.)	4
Átmérő (mm)	4
Hosszúság (L) (mm)	4
Megjegyzések	Az ausztenites acél típus a gyártó legjobb belátása szerinti, és a DIN 267-11 szabványban megadott acélfajtáktól függően változhat. A d (nom.) furatátmérőhöz a H12 tolerancia mező ajánlott. 30°-ban lesarkított él mindkét oldalon 6mm méretig bezárólag, a 6mm méret fölötti illesztőszegek egy oldalon 15°-ban lesarkított éllel rendelkeznek.

Szabványok

ISO	≈8752
NEN	≈2458
DIN	≈1481
BS	≈7060

Műszaki specifikációk

a	0,65
d ₁ (max.)	4.6
d ₁ (min.)	4.4

Műszaki rajz

$d_2 \approx 2.8$

$s \approx 0.8$

SETTING THE STANDARD
IN FASTENING SOLUTIONS

