


Hasított illesztőszeg, nagy terhelésre, A2 DIN ≈1481 Stainless spring steel 4X5MM



Cikkszám	51428.040.005
Márka	-
UBB	500635839623
UNSPSC	31163201
EAN	8717077785762
csom. 500	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	4 mm
Hossz	5 mm
Anyag	Stainless spring steel
Info	Az ausztenites acél típus a gyártó legjobb belátása szerinti, és a DIN 267-11 szabványban megadott acélfajtáktól függően változhat. A d (nom.) furatátmérőhöz a H12 tolerancia mező ajánlott. 30°-ban lesarkított él mindkét oldalon 6mm méretig bezárólag, a 6mm méret fölötti illesztőszegek egy oldalon 15°-ban lesarkított éllel rendelkeznek.

Szabványok

DIN	≈1481
ISO	≈8752
NEN	≈2458
BS	≈7060

Műszaki specifikációk

a	0.65
d1 (max.)	4.6
d1 (min.)	4.4

Műszaki rajz

$d_2 \approx$	2.8
D (mm)	4
L (mm)	5
s	0.8

