



Fűrészfogú biztosító alátét, külső fogakkal DIN 6798 A Stainless spring steel A2 (1.4310) M3

Cikkszám	51460.030.001
Márka	-
UBB	950357118609
UNSPSC	31161801
EAN	8715492291868
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M3
Névleges mérethez	3mm
Anyag	Stainless spring steel
Anyag, műszaki jellemzők	A2 (1.4310)
Info	A megadottól eltérő (de legalább ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkező) rozsdamentes acélfajtában is kiszerezésre kerülhet, a gyártótól függően.

Szabványok

NF	E27-624
DIN	6798-A

Műszaki specifikációk

d1 (min.)	3.2
d2 (max.)	6
h ≈	1.2
s1	0.4

Műszaki rajz

