



Kapupánt csavar, tővigmenetes DIN ≈603 Rozsdamentes acél A2 M10X160

Cikkszám	51501.100.160
Márka	-
UBB	500696064038
UNSPSC	31161612
EAN	8715492039460
csom. 25	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M10
Hossz	160 mm
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

ISO	≈8677
DIN	≈603

Műszaki specifikációk

d-D	M10
dk (max.)	24.65
k (max.)	5.38
L (mm)	160
P	1.5
fn (max.)	6.6
Vn (max.)	10.58

Műszaki rajz

