

Süllyesztett fejű, hornyolt lemezcsavar DIN 7972 C Rozsdamentes acél A2 ST2,9X25MM



Cikkszám	51620.029.025
Márka	-
UBB	950352175042
UNSPSC	31161507
EAN	8715492300294
csom. 1000	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	2.9 mm
Hossz	25 mm
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Menetek	Önmetsző menet

Szabványok

DIN	7972 C
ISO	1482 C
NF	E25-660 C
BS	4174

Műszaki specifikációk

D (mm)	2.9
dk	5.5
k ≈	1.7
L (mm)	25
n	0.8
P	1.1

Műszaki rajz

