



SECURITY Csavar vezetőlyukkal Rozsdamentes acél A2 50 M6X20

Cikkszám	51673.060.020
Márka	-
UBB	500634603103
UNSPSC	31162400
EAN	8715494628907
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Hossz	20 mm
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú bemélyedés
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

Műszaki specifikációk

d-D	M6
dk (max.)	12
k (max.)	3.45
L (mm)	20
Kulcsnyílás	4

Műszaki rajz

