



Hexalobuláris belső kulcsnyílású, süllyesztett fejű csavar faforgácslemezhez Rozsdamentes acél A2 3X12MM

Cikkszám	51775.030.012
Márka	-
UBB	500635795809
UNSPSC	31161508
EAN	8715494637046
csom. 1000	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	3 mm
Hossz	12 mm
Behajtási tulajdonságok	Hat-karéjos
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Info	Az összes méret irányadó érték, és a gyártótól függően eltérő lehet.

Szabványok

Műszaki specifikációk

D (mm)	3
dk	6
k	1.9
L (mm)	12
Kulcsnyílás	10

Műszaki rajz

