



Hornyos félgömbfejű facsavar DIN 96 Rozsdamentes acél A2 3X10MM

Cikkszám	51860.030.010
Márka	-
UBB	950350392961
UNSPSC	31161508
EAN	8715492311221
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	3 mm
Hossz	10 mm
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Félgömbölyű fej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Info	DIN 7998 szabvány szerinti facsavar menet.

Szabványok

NEN	2251
DIN	96
NF	E25-606

Műszaki specifikációk

D (mm)	3
dk	6
ds	3
k (max.)	2.1
L (mm)	10
n	0.8

Műszaki rajz

