



Hornyos süllyesztett (lapos) fejű facsavar DIN 97 Rozsdamentes acél A2 3,5X25MM

Cikkszám	51870.035.025
Márka	-
UBB	950350097297
UNSPSC	31161508
EAN	8715492312334
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	3.5 mm
Hossz	25 mm
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Info	DIN 7998 szabvány szerinti facsavar menet.

Szabványok

NF	E25-604
DIN	97
NEN	2250

Műszaki specifikációk

D (mm)	3.5
dk	6.5
ds	3.5
k (max.)	1.93
L (mm)	25
n	0.8

Műszaki rajz

