

Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Rozsdamentes acél D6 (1.4462) M8X70

Cikkszám	52010.080.070
Márka	-
UBB	500695105717
UNSPSC	31161620
EAN	8715492001450
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M8
Hossz	70 mm
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	D6 (1.4462)
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NEN	1568
NF	E25-114
ISO	4017

Műszaki specifikációk

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	70
P	1.25
s	13

Műszaki rajz

