

Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Rozsdamentes acél A4 80 M8X40

Cikkszám	53510.080.040
Márka	-
UBB	950351830860
UNSPSC	31161620
EAN	8715492317896
csom. 50	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M8
Hossz	40 mm
Osztály	80
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A4
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet
Info	A méretek M20-nél nagyobb átmérővel és 8×d értéknél nagyobb hosszúsággal minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.

Szabványok

ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

Műszaki specifikációk

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8

Műszaki rajz

k	5.3
L (mm)	40
P	1.25
s	13

