

Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Rozsdamentes acél A4 80 M12X70

Cikkszám	53520.120.070
Márka	-
UBB	954351899800
UNSPSC	31161620
EAN	8715492318985
csom. 25	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M12
Hossz	70 mm
Osztály	80
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A4
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
ISO	4017
NF	E25-114
NEN	1568

Műszaki specifikációk

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	70
P	1.75
s	19

Műszaki rajz

