

Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Rozsdamentes acél A4 Min.50 M14X160

Cikkszám	55000.140.160
Márka	-
UBB	952351532280
UNSPSC	31161620
EAN	8715492321039
csom. 10	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M14
Hossz	160 mm
Osztály	Min.50
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A4
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet
Info	A méretek M20-nél nagyobb átmérővel és 8×d értéknél nagyobb hosszúsággal minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.

Szabványok

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112

Műszaki specifikációk

b (min.): 125mmL≤200mm	40
b (min.): L200mm	53
b (min.): L≤125mm	34

Műszaki rajz

d-D	M14
k	8.8
L (mm)	160
P	2
s	22

