

## Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Rozsdamentes acél A4 Min.50 M18X160

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Cikkszám | 55000.180.160            |
| Márka    | -                        |
| UBB      | 500571369429             |
| UNSPSC   | 31161620                 |
| EAN      | 8715494144063            |
| csom. 25 | Csak bontatlan csomagban |

### Műszaki adatok

|                          |                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Átmérő                   | M18                                                                                                                         |
| Hossz                    | 160 mm                                                                                                                      |
| Osztály                  | Min.50                                                                                                                      |
| Behajtási tulajdonságok  | Hexagon                                                                                                                     |
| Fej alak                 | Hatszögletű fej                                                                                                             |
| Anyag                    | Rozsdamentes acél                                                                                                           |
| Anyag, műszaki jellemzők | A4                                                                                                                          |
| Menetirány               | Jobb                                                                                                                        |
| Menetek                  | Metrikus menet                                                                                                              |
| Info                     | A méretek M20-nél nagyobb átmérővel és 8×d értéknél nagyobb hosszúsággal minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak. |

### Szabványok

|      |            |
|------|------------|
| NF   | E25-112    |
| DIN  | 931        |
| NEN  | 1555       |
| ISO  | 4014       |
| ASME | B18.2.3.1M |

### Műszaki specifikációk

|                           |    |
|---------------------------|----|
| b (min.):<br>125mmL≤200mm | 48 |
| b (min.): L200mm          | 61 |
| b (min.): L≤125mm         | 42 |

### Műszaki rajz

|        |      |
|--------|------|
| d-D    | M18  |
| k      | 11.5 |
| L (mm) | 160  |
| P      | 2.5  |
| s      | 27   |

