

Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Rozsdamentes acél A4 Min.50 M20X460

Cikkszám	55000.200.460
Márka	-
UBB	500633335905
UNSPSC	31161620
EAN	8715494616386
csom. 5	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M20
Hossz	460 mm
Osztály	Min.50
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A4
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet
Info	A méretek M20-nél nagyobb átmérővel és 8×d értéknél nagyobb hosszúsággal minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.

Szabványok

NEN	1555
DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Műszaki specifikációk

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46

Műszaki rajz

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	460
P	2.5
s	30

