

Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Rozsdamentes acél A4 Min.50 M30X250

Cikkszám	55000.300.250
Márka	-
UBB	952351937117
UNSPSC	31161620
EAN	8715492322128
csom. 1	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M30
Hossz	250 mm
Osztály	Min.50
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A4
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet
Info	A méretek M20-nél nagyobb átmérővel és 8×d értéknél nagyobb hosszúsággal minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.

Szabványok

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112

Műszaki specifikációk

b (min.): 125mmL≤200mm	72
b (min.): L200mm	85
b (min.): L≤125mm	66

Műszaki rajz

d-D	M30
k	18.7
L (mm)	250
P	3.5
s	46

