

Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Rozsdamentes acél A4 70 M8X40

Cikkszám	55010.080.040
Márka	-
UBB	950351861964
UNSPSC	31161620
EAN	8715492324061
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M8
Hossz	40 mm
Osztály	70
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A4
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet
Info	A méretek M20-nél nagyobb átmérővel és 8×d értéknél nagyobb hosszúsággal minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.

Szabványok

DIN	933
NF	E25-114
NEN	1568
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M

Műszaki specifikációk

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	40

Műszaki rajz

P 1.25

S 13

