

Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Rozsdamentes acél A4 70 M12X75

Cikkszám	55010.120.075
Márka	-
UBB	500571375699
UNSPSC	31161620
EAN	8715494131230
csom. 25	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M12
Hossz	75 mm
Osztály	70
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A4
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet
Info	A méretek M20-nél nagyobb átmérővel és 8×d értéknél nagyobb hosszúsággal minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.

Szabványok

ISO	4017
NF	E25-114
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933

Műszaki specifikációk

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	75

Műszaki rajz

P 1.75

S 19

