

Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Rozsdamentes acél A4 Min.50 M14X130

Cikkszám	55010.140.130
Márka	-
UBB	500571376358
UNSPSC	31161620
EAN	8715494131308
csom. 25	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M14
Hossz	130 mm
Osztály	Min.50
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A4
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet
Info	A méretek M20-nél nagyobb átmérővel és 8×d értéknél nagyobb hosszúsággal minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.

Szabványok

DIN	933
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NF	E25-114

Műszaki specifikációk

d-D	M14
k	8.8
L (mm)	130

Műszaki rajz

P	2
S	22

