

Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Rozsdamentes acél A4 Min.50 M24X40

Cikkszám	55010.240.040
Márka	-
UBB	500571378669
UNSPSC	31161620
EAN	8715494116053
csom. 10	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M24
Hossz	40 mm
Osztály	Min.50
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A4
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet
Info	A méretek M20-nél nagyobb átmérővel és 8×d értéknél nagyobb hosszúsággal minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.

Szabványok

ISO	4017
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NEN	1568

Műszaki specifikációk

d-D	M24
k	15
L (mm)	40

Műszaki rajz

P	3
S	36

