

Hornyos hatlapfejű csavar DIN ≈933 Rozsdamentes acél A4 70 M6X12



Cikkszám	55012.060.012
Márka	-
UBB	500512345868
UNSPSC	31161620
EAN	8715494310130
csom. 500	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M6
Hossz	12 mm
Osztály	70
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú horonnyal ellátott
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A4
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

DIN	≈933
-----	------

Műszaki specifikációk

d-D	M6
k	4
L (mm)	12
n	1.6
P	1
s	10

Műszaki rajz

