



Belső csillag kulcsnyílású, süllyesztett fejű csavar DIN ≈7991 Rozsdamentes acél A4 M5X10

Cikkszám 55047.050.010

Márka -

UBB 500571726164

UNSPSC 31161518

EAN 8715494123723

csom. 500 Csak bontatlan
csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M5
Hossz	10 mm
Behajtási tulajdonságok	Hat-karéjos
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A4
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

ISO	≈10642
DIN	≈7991

Info A kedvezőtlen fejkiképzés révén, ezeknek a kötőelemeknek csökkentett a terhelhetősége. Amennyiben az acél kötőelemeknek (pl.: 8.8 / 10.9 / 12.9) csökkentett a terhelhetősége, az egy 0-val van jelölve az anyagosztály előtt. Például: 8.8 → 08.8, 10.9 → 010.9, 12.9 → 012.9. Rozsdamentes

acél kötőelemek
esetében a
csökkentett
terhelhetőség
jelölése az
anyagosztály
mellőzése. Például:
A2-70 → A2.Néhány
esetben a régi és az
új jelölés is szerepel
együtt egymás mellett.

Műszaki specifikációk

b (min.)	16
d-D	M5
dk	10
k (max.)	2.8
L (mm)	10
P	0.8
Kulcsnyílás	25
α	90

Műszaki rajz

