



Hornyos hengeres fejű csavar DIN 84 Rozsdamentes acél A4 70 M6X100

Cikkszám	55120.060.100
Márka	-
UBB	950353474758
UNSPSC	31161504
EAN	8715492335579
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M6
Hossz	100 mm
Osztály	70
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Trapézfej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A4
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈1602
NF	≈E25-127
DIN	84
ISO	≈1207

Műszaki specifikációk

d-D	M6
Thread length (min.)	38
dk (max.)	10
Tővigmenetes L ≤	40
k (max.)	3.9
L (mm)	100
n	1.6
P	1
t (min.)	1.6

Műszaki rajz