



NORD-LOCK rezgésálló alátét, ragasztott Rozsdamentes acél 254 SMO® M3

Cikkszám	55463.030.001
Márka	-
UBB	500627768640
UNSPSC	31161807
EAN	7330948032836
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M3
Névleges mérethez	3mm
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	254 SMO®

Szabványok

Műszaki specifikációk

d1	3.4
d2	7
s (Beállítás) Del pro	1.8
s (Beállítás) A4	2.2
s (Beállítás) 254 SMO	2.2

Műszaki rajz

